

Special Track Work Complete Welder, Signal



CARACTERISTICI

Molds designed for conductor connections to frog and special track work applications

For use on non-load-bearing rail

Includes mold cleaner and flint ignitor

SPECIFICAȚII

Rail Type: Manganese Frog

Table 1/1

Număr de catalog	Material	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Handle Length
SBTBTB4B	Graphite, Oțel	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Oțel	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Oțel	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Oțel	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4E	Graphite, Oțel	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE