

Tape Connector



CARACTERISTICI

Clamp for joining two sections of tape conductor

Provides disconnection point to enable earth testing

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Tape Size	Depth (D)	Height (H)	Width (W)
OBA268	711430	Aluminiu	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm
OBC268	711440	Brass	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	A	B	Unit Weight	Complies With
OBA268	711430	8 mm	26 mm	0.1 kg	IEC® EN 62561-1
OBC268	711440	8 mm	26.5 mm	0.29 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE