

Telecom Main Grounding Busbar



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Meets TIA-607-C and TIA-607-D and conforms to BICSI® recommendations

Complies with NEMA® standards

Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)

Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar

SPECIFICAȚII

Thickness (T): 6.35 mm
Width (W): 101.6 mm
Material: Copper

Table 1/2


Număr de catalog	Tin Plating	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Hole Size 1 Number of Pairs	Hole Size 2 Number of Pairs	A
TMGBA12L15P	No	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm

Număr de catalog	Tin Plating	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Hole Size 1 Number of Pairs	Hole Size 2 Number of Pairs	A
TMGBA24L33PT	Yes	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA12L15PT	Yes	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	No	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm

Table 2/2

Număr de catalog	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE