


ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Finish:	Electrogalvanized
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Busbar Thickness	Busbar Width
------------------	----------------	----------	------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

ABS1-5MOD	560860	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	1700 A Max	1	5 mm	50 - 125 mm
ABS4-5MOD	560870	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	3500 A Max	1 - 4	5 mm	50 - 125 mm
ABS1-10MOD	560880	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	2250 A Max	1	10 mm	50 - 125 mm
ABS2-10MOD	560890	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	3600 A Max	1 - 2	10 mm	50 - 125 mm
ABS3-10MOD	560900	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	4500 A Max	1 - 3	10 mm	50 - 125 mm

Table 2/2


Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Depth (D)	Unit Weight
ABS1-5MOD	560860	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	99 mm	67mm	0.73 kg

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Depth (D)	Unit Weight
ABS3-10MOD	560900	124 mm	67mm	0.81 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE