

BC Ribbed Steel Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar

Two ribbed plates complete with screws

Allows for excellent electrical contact

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Clamping Capacity: 20mm
Finish: Electrogalvanized
Material: Oțel


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Busbar Width	Width (W)	A	Screw Diameter (Sc)	Torque (TQ)
BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m

Număr de catalog	Article Number	Busbar Width	Width (W)	A	ScrewDiameter (Sc)	Torque (TQ)
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2		
Număr de catalog	Article Number	Unit Weight
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE