

BS-125A Four Pole Insulating Support



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Clips on to DIN rail using DR-CLIP or mounts with screws

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Typical Application Current Rating
BS-125A	551311	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Electro galvaniz ed	1000, 1500	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Complies With	Flammability Rating	Busbar Width	Busbar Thickness	Depth (D)
BS-125A	551311	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	117.5mm


Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Screw Diameter (Sc)	Unit Weight
BS-125A	551311	126 mm	5	0.1 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE