


Compact Busbar Support with Neutral Circuit



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Installs quickly and easily

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Busbar Width:	25 - 80 mm
Typical Application Current Rating:	250 - 1600 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Material	Busbars per Phase	Busbar Thickness	Width (W)	A
------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---

CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm	290 mm
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1	10 mm	338 - 390 mm	290 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	B	C	D	X
CBS-B2-5TN	551151	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE