

DH Distance Holder and Spacer



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

To make higher plates, screens or profiles

Male-female allowing stable mounting

Electrotechnical applications

SPECIFICAȚII

Insulation Voltage:	1000V
Finish:	Electrogalvanized
Flammability Rating:	UL® 94HB
Temperature:	80 °C Max

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Thread Size (TS)	Thread Length (TL)	Thread Depth (TD)	Length (L)
DH15M5	560660	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm
DH15M6	560740	Oțel, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Thread Size (TS)	Thread Length (TL)	Thread Depth (TD)	Length (L)
DH20M5	560670	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Oțel, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Oțel, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Oțel, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Oțel, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Oțel, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Oțel, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Unit Weight
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Unit Weight
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE