

# Disconnectable PEN System



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Dedicated product allowing separation from PEN to PE+N

Unique solution for TN-C/TN-S networks

Safe disconnectable system

Clear identification

Prevents measurement errors

Avoid reconnection errors

Screen stickers included in 12 languages

## SPECIFICAȚII

**Complies With:** IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

Table 1/2


| Număr de catalog | Article Number | Max Current Rating, IEC | Thread Size (TS) | Busbar Width | Busbar Thickness | Depth (D) |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| PEN-D100         | 568805         | 250A                    | M8               | 20 mm        | 5 mm             | 68.2mm    |

| Număr de catalog | Article Number | Max Current Rating, IEC | Thread Size (TS) | Busbar Width | Busbar Thickness | Depth (D) |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| PEN-D75          | 568800         | 125A                    | M6               | 15 mm        | 5 mm             | 68.2mm    |
| PEN-D300         | 568810         | 630A                    | M10              | 30 mm        | 10 mm            | 78.2mm    |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | Height (H) | Width (W) | A      | B        |
|------------------|----------------|------------|-----------|--------|----------|
| PEN-D100         | 568805         | 170 mm     | 128 mm    | 100 mm | 112.5 mm |
| PEN-D75          | 568800         | 120 mm     | 96 mm     | 100 mm | 75 mm    |
| PEN-D300         | 568810         | 170 mm     | 128 mm    | 100 mm | 112.5 mm |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**