


Earthing and Neutral Busbar with Green/Yellow DIN Rail Clip



Earthing and Neutral Busbars with Green/Yellow DIN Rail Clips are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Use to connect several earthing conductors

Easy for the installer to add connections

Chamfered holes allow for easy connections

Rigid bar

Quick and easy installation on DIN rail

Halogen free


RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Article Number	568678	568679	568680
Material	Brass Polietilenă	Brass Polietilenă	Brass Polietilenă

Număr de catalog	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Number of Connections	7	12	15
Conductor Size, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1.5 - 16 mm ² Stranded	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1.5 - 16 mm ² Stranded	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1.5 - 16 mm ² Stranded
Max Current Rating	40A	40A	40A
Cross Section	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Depth (D)	7mm	7mm	7mm
Height (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Width (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Hole Size 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Hole Size 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Thread Size (TS)	M5	M5	M5
Torque (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Unit Weight	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
Complies With	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE