

EB-20 Earthing and Neutral Busbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar

Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail


RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	EB20
Article Number	568662
Material	Brass
Number of Connections	20

Număr de catalog	EB20
Conductor Size, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (3) 4 - 16 mm ² Stranded (9) 2.5 - 6 mm ² Stranded (7) 1.5 - 4 mm ² Stranded
Ferrule Conductor Size, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (3) 2.5 - 16 mm ² (9) 1.5 - 6 mm ² (7) 0.75 - 4 mm ²
Conductor Size, UL	(1) #8 - #6 Solid (3) #12 - #6 Solid (9) #14 - #8 Solid (7) #16 - #10 Solid (1) #6 - #4 Stranded (3) #12 - #4 Stranded (9) #14 - #8 Stranded
Max Current Rating	250A
Depth (D)	12mm
Height (H)	13 mm
Width (W)	215 mm
Thickness (T)	5 mm
A	175 mm
B	20 mm
X	6.2 x 7 mm
Unit Weight	0.19 kg
Complies With	IEC® 61439.1

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE