

EB-2X130 Earthing and Neutral Busbar



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Support bracket available for attaching busbar to DIN rail

Nickel plating is corrosion resistant

Rigid bar

Cut to length as needed

Quick and easy installation

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	EB2X130
Article Number	568674
Material	Brass

Număr de catalog	EB2X130
Finish	Nickel Plated
Number of Connections	260
Conductor Size, IEC	1.5 - 25 mm ² Stranded
Max Current Rating	200A
Cross Section	225mm ²
Depth (D)	15mm
Height (H)	15 mm
Width (W)	1000 mm
Hole Size (HS)	6.5 mm
Thread Size (TS)	M5
A	7 mm
Torque (TQ)	2 N·m
Unit Weight	1.59 kg
Complies With	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE