


EC35 Earthing/Grounding Connector



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Finish	Material	Busbar Thickness	Busbar Width	Conductor Size
EC35	553470	Electrogalvaniz ed	Oțel	4 - 5 mm	12 mm	2.5 mm ² Solid - 35 mm ² Stranded

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Depth (D)	Height (H)	Width (W)	Torque (TQ)	Unit Weight
EC35	553470	14mm	27 mm	31 mm	6 N·m	0.03 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE