

FBSS Flat Busbar Support



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogen free

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Material	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Typical Application Current Rating	Flammability Rating
FBSS32X5	551190	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0

Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Busbar Width	Busbar Thickness	Complies With	Height (H)	Width (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	A	B	C	X	Unit Weight
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE