

FGBS Fiberglass Braided Sleeve



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

Halogen free

SPECIFICAȚII

Material: Fiberglass
Flammability Rating: UL® 1441 VW-1
Working Temperature: -70 to 300 °C

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Diameter	Color	Length	Unit Weight
FGBS8	556210	8 mm	Black	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Black	100m	0.01 kg

Număr de catalog	Article Number	Diameter	Color	Length	Unit Weight
FGBS12	556230	12 mm	Black	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Black	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Black	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	White	50m	0.04 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Unit weight is per meter (3.28').

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE