


Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Bender



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Multi-function tool creates "V" or "Z" bends and straightens busbar for corrections

Removable top plate allows for multiple bends on a busbar

Bottom plate is etched to indicate a 90° bend

Includes steel bar supports for bending busbar when tool is not fixed to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Busbar Width	Busbar Thickness	Bending Angle	Bending Radius	Depth (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	Unit Weight
------------------	----------------	------------	-----------	-------------

HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg
-------------	--------	--------	--------	-------

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE