

Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Punches flat and clean hole edges

Punch pip to adjust the hole position

Quick setup with interchangeable punch and die system

Large range of round and oval punches and dies available

Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar

Calibrated side and depth gauge and stop

Strong mechanical assembly

RoHS compliant

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Operating Pressure	Busbar Thickness	Depth (D)	Height (H)	Width (W)
HYDR-BB-PUN	545680	700bar	12.7 mm Max	305mm	470 mm	120 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	A	Unit Weight
HYDR-BB-PUN	545680	130 mm	54 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE