

MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1

Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings

Replacement blade available

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Conductor Thickness	Conductor Width	Depth	Height
MFSHT-2	559146	Oțel, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Width	Unit Weight
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE