

MFWC Manual nVent ERIFLEX Flexibar Work Center



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Modular table with large work surface and storage for manual nVent ERIFLEX Flexibar tools

Tools can be fixed directly to interchangeable tiles allowing tools to be quickly moved from one level to another

Non-slip bakelite coated plywood tiles fix into place with included wing knobs

Includes nVent ERIFLEX Flexibar Small Bending and Folding Tool

Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility

Built-in handle is extendable to accommodate long pieces of nVent ERIFLEX Flexibar

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Height (H)	Length	Width (W)	A
MFWC	558940	Oțel, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Static Load	Unit Weight
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE