

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit



CARACTERISTICI

Connects busbar to fixed switchgear

Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers

Kit can be used in three configurations

Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Halogen Free Rating:	UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Smoke, Toxicity and Acidity Rating:	IEC® 60754-2
Low Smoke Rating:	IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV Resistance Rating:	UL® 854;UL® 2556
Flammability Rating:	UL® 94V-0

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Typical Application Current Rating	Type	Unit Weight
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Three Phase	0.76 kg
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Three Phase with Neutral	0.98 kg

Număr de catalog	Article Number	Typical Application Current Rating	Type	Unit Weight
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Three Phase	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Three Phase with Neutral	3.1 kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE