

nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Expandable cabling sleeves for many applications

Spiral structure allow cables to branch out at any point

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

Halogen free

SPECIFICAȚII

Material: Polietilenă
Flammability Rating: UL® 94HB
Working Temperature: -50 to 85 °C

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Color	Diameter	Length	Unit Weight
SPIRFLEX-X6	556100	White	6 mm	50m	0.01 kg

Număr de catalog	Article Number	Color	Diameter	Length	Unit Weight
SPIRFLEX-I6	556000	Black	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Black	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	White	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Black	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Black	22 mm	25m	0.06 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Unit weight is per meter (3.28').

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE