


RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Conductor Width	Depth (D)	Height (H)	Width (W)	Hole Size (HS)
RFS80-100	553380	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm	9 mm
RFS40-63	553370	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm	9 mm

Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Thread Size (TS)	A	B	C	Unit Weight
RFS80-100	553380	M10	200 mm	170 mm	140 mm	1.43 kg
RFS40-63	553370	M8	150 mm	120 mm	90 mm	0.93 kg


Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Certifications
RFS80-100	553380	RoHS
RFS40-63	553370	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE