

TCB Threaded Busbar With Fixing Hole



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

End holes can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

SPECIFICAȚII

Material: Copper

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)	Hole Size (HS)	Thread Size (TS)
TCB20X10-1M	550290	20 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)	Hole Size (HS)	Thread Size (TS)
TCB30X10-2M	550160	30 mm	10 mm	2000mm	10 mm	M8
TCB30X10-1M	550180	30 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	A	Unit Weight
TCB20X10-1M	550290	17.7 N·m	25 mm	1.67 kg
TCB30X10-2M	550160	17.7 N·m	25 mm	5.4 kg
TCB30X10-1M	550180	17.7 N·m	25 mm	2.5 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE