


TR Four Pole Distribution Block, 125 A



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Equipped with a current input plug
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	TR-125A
Article Number	563150
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000


Număr de catalog	TR-125A
Peak Short Circuit Current (I _{pk})	40kA
Short Term Withstand Current (I _{cw}) 1s	8.4kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	5
Thread Size 1 (TS1)	M5
Thread Size 2 (TS2)	M6
Depth (D)	117mm
Height (H)	126 mm
Width (W)	150 mm
Unit Weight	0.68 kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE