

TRC Four Pole Distribution Block, 400 A



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	TRC-400A
Article Number	563180
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000
Peak Short Circuit Current (Ipk)	118kA
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	28kA


Număr de catalog	TRC-400A
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	10
Thread Size 1 (TS1)	M6
Thread Size 2 (TS2)	M10
Depth (D)	50mm
Height (H)	338 - 390 mm
Width (W)	260 mm
A	290 mm
Unit Weight	2.65 kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE