


Universal Busbar Support, High Ampacity



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Material	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Complies With	Flammability Rating
UBS2-10T-160	561520	Oțel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0


Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Busbar Width	Busbar Thickness	Width (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE