


Rezistență mare anticondens, EHG



Acest încălzitor anticondens EHG este disponibil cu o capacitate de încălzire în intervalul 15-150 wați. Gama largă simplifică găsirea încălzitorului optim chiar și atunci când spațiul din interiorul dulapului sau al cofretului este limitat. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc.

STANDARDE INDUSTRIALE

cRUus_UL

CE

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Rezistență mare cu montare în poziție verticală pentru a preveni condensul. Clemă pentru șină DIN de 35 mm (EN 60715).

Element încălzire: Plastic, and anodised aluminium profile.

Material: Material plastic, și profil de aluminiu eloxat.

Temperatură de exploatare: De la -40 °C la +70 °C. Capacitatea de încălzire este pentru temperatura mediului ambiant de 20 °C.

Conexiune: Mufă de conectare (2 × 0.5-2.5 mm²) disponibilă la cerere cu cablu de conectare (500 mm).

Protecție: IP 20, livrare cu terminale. IP 44, disponibil la comandă (livrat cu cablu).

Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Cantitate pachet: O bucată.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Nominal Capacity Watts	Material	Finish
EHG015	102mm	70mm	50mm	15W	Plastic, Plastic	Mill
EHG030	102mm	70mm	50mm	30W	Plastic, Plastic	Mill
EHG045	102mm	70mm	50mm	45W	Plastic, Plastic	Mill
EHG060	177mm	70mm	50mm	60W	Plastic, Plastic	Mill
EHG075	177mm	70mm	50mm	75W	Plastic, Plastic	Mill
EHG100	177mm	70mm	50mm	100W	Plastic, Plastic	Mill
EHG150	252mm	70mm	50mm	150W	Plastic, Plastic	Mill

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE