


Rezistență mică anticondens, EGK



Acest încălzitor mic anticondens EGK este disponibil cu o capacitate de încălzire în intervalul 10-30 wați. Dimensiunea acestuia facilitează utilizarea inclusiv în spații înguste. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc. Pentru versiunea UL, contactați nVent HOFFMAN.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Rezistență de încălzire mică cu fixare în poziție verticală pentru a preveni condensul. Clemă pentru șină DIN de 35 mm (EN60715). Pentru versiunea UL, contactați nVent HOFFMAN.

Element încălzire: Rezistor PTC.

Material: Plastic și profil din aluminiu anodizat.

Temperatură de exploatare: Între -40 °C și +70 °C. Capacitatea de încălzire este pentru temperatura mediului ambiant de 20 °C.

Conexiune: Cablu de silicon 3 × 0,5 mm² (300 mm). Pentru rezistență UL cablu 3XAWG20 (300 mm).

Protecție: IP 44, Clasa I (împământat).

Aprobări: CE, EAC.

Cantitate pachet: 0 bucată.

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Nominal Capacity Watts	Material	Finish
EGK020	62mm	55mm	25mm	20W	Plastic, Plastic	Mill
EGK030	72mm	55mm	25mm	30W	Plastic, Plastic	Mill
EGK010	52mm	55mm	25mm	10W	Plastic, Plastic	Mill

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Valoarea tensiunii min/max pentru rezistența de 120-240V este 110/265V, folosind un voltaj mai scăzut 140V AC/CD se reduce performanța încălzirii cu aproximativ 10%.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE