

# Terminale cu suport plate, W060



Borne de conectare care fixează conductorii plăți de barele colectoare.

## STANDARDE INDUSTRIALE

---

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

## CARACTERISTICI

---

Descriere: Terminal pentru conductoare plate cu șuruburi de prindere încastrate, conductorul poate fi suprapus, indicarea secțiunii transversale nominale și cuplul de strângere înscris pe terminal. Contactul dintre conductor și bara colectoare prin blocul de contact.

Tensiune nominală: 690 V.

Pentru busbar: 20, 25, 30 × 5, 10.

Aprobări: UL, GL, DNV-GL.

## SPECIFICAȚII

| Table 1/1        |        |       |       |             |        |                  |
|------------------|--------|-------|-------|-------------|--------|------------------|
| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Material    | Finish | Package Quantity |
| 01319            | 43mm   | 38mm  | 88mm  | Oțel Zincat | Plated | 6                |
| 01759            | 43mm   | 40mm  | 98mm  | Oțel Zincat | Plated | 3                |

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**