


Terminale cu suport, W060

Borne de conectare pentru cabluri de până la 300 mm².



CARACTERISTICI

Descriere: Terminal cu suport, până la 300 mm², pentru conductori rotunzi. Terminal cu șuruburi de prindere încastate, conductorul poate fi suprapus. Indicarea secțiunii transversale nominale și cuplul de strângere înscris pe terminal.

Tensiune nominală: 690 V.

Aprobări: UL.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Quick Ship
01135	26mm	28mm	72mm	Oțel Zincat	Plated	No
01318	43mm	38mm	92mm	Oțel Zincat	Plated	No
01760	43mm	40mm	96mm	Oțel Zincat	Plated	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE