


Suporturi pentru montarea profilelor cu înălțime parțială 19", CIC



Aceste suporturi, utilizate la montarea profilelor parțiale de 19" în dulapurile cu lățimea de 800 mm, pot fi reglate pe înălțime și pe adâncime.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru fixarea profilelor verticale 19" CIPP în dulapuri cu lățimea de 800mm. Reglabil pe adâncime în pași de 12.5 mm, prin utilizarea profilelor CLPK.

Material: Oțel zincat de 3mm.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Thickness
CIC04	49mm	100mm	50mm	Oțel Zincat	Oțel Zincat	3mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE