


Adaptor bară colectoare 32A cu cabluri, WO60



Adaptor de bară colectoare de 32 A. Cu două șine de montare reglabile. Secțiunea superioară este detașabilă și este pre-echipată cu cabluri.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL

CSA

GL

CARACTERISTICI

Descriere: Adaptor bară colectoare 32 A. Cu două șine de montare reglabile. Cu secțiune superioară detașabilă și conectori (6 mm²).

Tensiune nominală: 690 V.

Curent nominal: 32 A.

Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Putere de disipare la 80% din încărcare: 2.2 W.

Poluri: Cu 3 poli.

Dimensiuni: 54 × 200 × 75 mm.

Cantitate pachet: 1 buc.

Aprobări: CSA, UL, GL.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
32404	54mm	200mm	75mm	Plastic, Oțel Zincat	Plated	Black, Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE