

Blocare Intrare Cablu Conectat, CCFL



Disponibile ca dotare optionala, cadrele de blocare CCFL asigura fixarea garniturilor si faptul ca acestea nu pot fi scoase sau împinse afara fara a utiliza unelte.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

CARACTERISTICI

Finisaj: Negru

Cantitate pachet: 10

Descriere: Cadrele de blocare sunt compatibile cu sistemele de intrare pentru cabluri CCFO si CCFI. Elementele de blocare se asigura ca garniturile nu pot împinse afara fara a utiliza unelte. Pentru a mentine certificarea UL, CCFLO trebuie sa fie utilizat împreuna cu CCFO.

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +120°C

Inflamabilitate: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
CCFLI14	80mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black
CCFLI610	105mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black
CCFLI816	125mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black
CCFLI1024	152mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE