


Dulap de podea din aluminiu cu o ușă versiunea asociabilă, ECOM



Acest dulap combinabil cu perete dublu din aluminiu și cu ușă simplă ECOM este conceput pentru uz exterior. Acesta este disponibil ca produs de stoc, în numeroase dimensiuni, și permite crearea a numeroase configurații diferite, deoarece este combinabil. Beneficiind de gradul ridicat de protecție IP 66, de caracteristici anti-vandalism și de capacități eficiente de management termic, componentele din interiorul dulapului sau al cofretului vor fi foarte bine protejate.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE, UK CA, EAC, UL

IP

CARACTERISTICI

Material: Aluminiu ALMg3. Ușa: 2 mm. Panoul posterior: 2 mm. Acoperișul de protecție impermeabil: 2 mm.

Cadru: Oțel inoxidabil pregranulat AISI 304L. Cadru: 1.5 mm. Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660, inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Ușă: Perete dublu prevăzut cu fante în partea superioară și inferioară care permit ventilarea naturală a aerului. Montată cu balamale ascunse care permit deschiderea ușii spre stânga sau spre dreapta.

Panou posterior: Perete dublu prevăzut cu fante în partea superioară și inferioară care permit ventilarea naturală a aerului. Panoul este accesibil doar din interior. Facilități/echipamente standard pentru montarea ușilor din spate.

Protecție impermeabilă: Acoperiș înclinat cu jgheab de ploaie integrat și canale de ventilație de jur împrejurul perimetrului.

Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.

Plăci inferioare: Placa inferioară compusă dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan turnată pentru a asigura etanșare maximă.

Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al incintei. Mâner de ridicare standard cu blocare de siguranță.

Împământare: Panourile pe interior sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu un bolț de împământare separat.

Finisaj: Vopsea pulbere poliester 100% RAL 7035.

Protecție: Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 dacă este montată placa inferioară.

Aprobări: GOST. Protecție împotriva substanțelor active chimic și climatic, în conformitate cu EN61969-3 "Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Cutii pentru mediul exterior".

Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.

SPECIFICAȚII

Thickness (T): 2mm
Material: Aluminiu
Finish: Lustruit

Table 1/1				
Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Quick Ship
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm	No
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm	No
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm	No
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm	No
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm	No
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm	No

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE