


Sistem consolă din oțel inoxidabil, MPCS



Acest sistem de console combinabile din oțel inoxidabil, MPCS are un grad de protecție IP 55/56. Include trei secțiuni interschimbabile: parte superioară, pupitru și parte inferioară. Sistemul este foarte flexibil și diversele combinații posibile pot îndeplini numeroase cerințe de design. Designul ergonomic al unităților superioare și de pupitru permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI și mărește spațiul de montare disponibil. Această consolă poate fi instalată în aproape orice mediu, în funcție de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304/AISI 316L (la cerere). Corp și ușă: 2 mm. Panou spate: 1,5 mm. Plăci inferioare: 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 2,5 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Structura consolei include o bază care asigură o distanță între podea și partea inferioară a ușilor, având rol de plintă integrată.

Uși și panouri: Cu pliere simplă și montare pe suprafață cu balamale, permițând deschiderea spre stânga și spre dreapta pentru ușa de bază. Panouri pentru secțiunea superioară și pupitru ținute deschise de opritori mecanice cu autocuplare și autoeliberare. Balamale ascunse care permit deschiderea la 90° a pupitrului. Uși duble la unitățile de bază cu lățimea de 1200 mm și 1600 mm.

Contrapanou: Standard la unitatea de bază. Se prinde cu console de fixare pe șină C, sus și jos, pentru ajustare în adâncime. Opțional la unitățile cu pupitru și secțiune superioară.

Încuietore: Încuietori double-bit de 3 mm pentru unitatea cu secțiune superioară și pupitru. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm. Sunt disponibile alte opțiuni. A se vedea secțiunea pentru montare pe perete.

Acces pentru cabluri: Deschidere în partea inferioară a unității de bază pentru accesul cablurilor. Plăci inferioare pentru presetupe, furnizate standard.

Împământare: Știfturi filetate M8 pe corpuri, uși și panouri spate.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.

Protecție: Ușă simplă: IP 66 | TIP 4X, 12, 13 | IK 10. Ușă dublă: IP 55 | TIP 12, 13 | IK 10.

Livrare: Unitatea de bază este echipată standard cu un contrapanou. Unitățile cu pupitru și secțiune superioară au contrapanouri furnizate ca accesorii. Toate deschiderile superioare și inferioare pot fi obturate alegând placa de accesorii adecvată. Sunt furnizate piulițe și șaibe pentru diferitele știfturi de împământare.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2mm

Finish: Lustruit

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Mounting Plate Included	Max Mounting Depth
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Oțel Inoxidabil 316L	Yes	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Oțel Inoxidabil 316L	Yes	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Oțel Inoxidabil 316L	Yes	470.5mm

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Mounting Plate Included	Max Mounting Depth
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Oțel Inoxidabil 316L	Yes	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Oțel Inoxidabil 316L	No	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Oțel Inoxidabil 316L	Yes	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Stainless Steel 304	No	

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: Doar consolele cu lățimea de 1200 și 1600 mm au ușă dublă. * La cerere

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE