

Capac, WO60



Seturi de borne sau conexiuni ale capacului pentru protecție la atingere.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL

CSA

GL

CARACTERISTICI

Descriere: Capac, cu 3 poli. Se poate utiliza drept capac cu secțiune de rezervă.

Aprobări: CSA, UL, GL, DNV-GL.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
01590	54mm	200mm	55mm	Plastic	Textured	Light Gray
01413	84mm	200mm	55mm	Plastic	Textured	Light Gray
01540	250mm	200mm	90mm	Plastic	Textured	Light Gray
01756	135mm	200mm	90mm	Plastic	Textured	Light Gray
01596	228mm	200mm	90mm	Plastic	Textured	Light Gray
01539	180mm	200mm	90mm	Plastic	Textured	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE