

Șasiu modular cu deschideri DIN, UFCP-D



Acest capac frontal din poliester are decupaje pentru componente modulare, ceea ce elimină necesitatea prelucrării. Conexiunile și cablurile electrice sunt protejate, ceea ce înseamnă că operațiunile derulate pe teren pot fi efectuate în siguranță.

CARACTERISTICI

Descriere: Placă de acoperire frontală cu decupaje pentru componente DIN. Distanța dintre UFCP și ușa dulapului: 39 mm; 49 mm pentru UCP750 și modele mai mari. Poziție de montare reversibilă, pentru a crește distanța dintre UFCP și ușa dulapului cu 30 mm. Cadrul de montaj cu șine DIN UMFxxxx trebuie comandat separat.

Material: Poliester.

Finisaj: RAL 7035.

Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură și accesorii de montare.

SPECIFICAȚII

Color:	Light Gray
Material:	Polyester
Finish:	Vopsit Pulbere
Color Code:	RAL 7035

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Max Mounting Depth	Module Quantity	Row Quantity
UFCP3201	315mm	215mm	125mm	125mm	12	2
UFCP4301	415mm	315mm	150mm	150mm	24	2
UFCP5401	515mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP6401	615mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP7501	735mm	535mm	150mm	150mm	88	4
UFCP8601	835mm	635mm	150mm	150mm	96	4
UFCP1081	1035mm	835mm	150mm	150mm	180	5

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE