


# Modul de conectare CrossBoard, WOCB



Modul de conectare sigur și convenabil pentru platforma CrossBoard.

## STANDARDE INDUSTRIALE

---

UL

IEC

## CARACTERISTICI

---

Descriere: Modul de conectare de 16 mm<sup>2</sup>, cu terminale elastice integrate de 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>. Capac inclus.

Tensiune nominală: 690 V.

Curent nominal: 63 A.

Putere de disipare la 80% din încărcare: 2.9 W.

Dimensiuni: 22.5 × 160 × 115 mm.

Cantitate pachet: 1 buc.

Aprobări: IEC, UL.

SPECIFICAȚII

| Table 1/1        |        |       |       |          |              |            |
|------------------|--------|-------|-------|----------|--------------|------------|
| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Material | Finish       | Color      |
| 01592            | 22.5mm | 160mm | 115mm | Plastic  | Smooth Matte | Light Gray |

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE