

Profil montaj interior, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

CARACTERISTICI

Descriere: Sistemul de profile DIP constă dintr-un profil de 40 mm lățime și 25 mm înălțime, care se poate monta în adâncime pe cadrul dulapului. Acesta se poate utiliza de asemenea în combinație cu profilele CLPK sau CLPF. Sunt disponibile două rânduri de orificii pentru fixarea piuliței încastrabile și a șuruburilor autofiletante. Profilele DIP nu sunt compatibile cu kitul de ajustare în adâncime a plăcii de montare.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: 4 profile cu accesorii de fixare.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Load Rating	Enclosure Material	Quick Ship
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Oțel Zincat	No
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Oțel Zincat	No
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Oțel Zincat	No
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Oțel Zincat	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE