

Șine DIN, PP



O șină DIN care poate fi tăiată la dimensiunea dorită.
Facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.

CARACTERISTICI

Descriere: Conform EN 60715.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: 15x2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

SPECIFICAȚII

Finish: Galvanizat
Material: Oțel

Table 1/1					
Număr de catalog	Height	Width	Holes Included	Hole Type	Quick Ship
PP0515H	5mm	15mm	Yes	Omega	No
PP0735H	7.5mm	35mm	Yes	Omega	No
PP0735	7.5mm	35mm	No	Omega	No
PP1535	15mm	35mm	No	Omega	No
PP1532	15mm	32mm	No	G	No
PP1532H	15mm	32mm	Yes	G	No
PP1535H	15mm	35mm	Yes	Omega	No

Hole Quantity: 18
Hole Diameter: 5.2mm min

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

H= cu orificii.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE