

Profile de montare pentru ușă, MMDP



Aceste profile de montaj vor împiedica curbarea ușii dulapului și vor permite montajul facil al componentelor și al altor accesorii.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru întărirea ușii și oferirea posibilităților de montare suplimentare. Montare în interiorul ușii pe bolțurile sudate M6, echipat cu tipar de orificii de 10 mm. Aceste profiluri de ușă nu pot fi utilizate cu gama de dulapuri AFS.

Material: Oțel zincat de 1.2 mm.

Dimensiune: 15 x 14 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare.

Comentariu: Cofretele din oțel montate pe perete, de 600 mm înălțime și peste, includ profiluri pentru uși MMDP. Profilurile trebuie comandate ca accesorii pentru cofretele din oțel inoxidabil montate pe perete.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.2mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Quick Ship
MMDP040	338mm	15mm	14mm	No
MMDP050	438mm	15mm	14mm	No
MMDP060	538mm	15mm	14mm	No
MMDP080	738mm	15mm	14mm	No
MMDP070	638mm	15mm	14mm	No
MMDP100	938mm	15mm	14mm	No
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	No
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE