

Cot de 90 de grade deschidere superioara exterioara capac rabatabil în poziție culcată



Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.

CARACTERISTICI

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations

This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature

SPECIFICAȚII

Color Code:	ANSI 61
Finish:	Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color:	Gray
Material:	Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Type	Height	Width	Thickness	Sealing Plate Type	Sealing Plate Quantity
F88LE9AC	Elbow	203mm	203mm	1.9mm	Flat	2
F66LE9AC	Elbow	152mm	152mm	1.9mm	Flat	2
F44LE9AC	Elbow	102mm	102mm	1.9mm	Flat	2

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Fiecare placă de etanșare include, de asemenea, o garnitură și un set de șuruburi pentru îmbinarea secțiunilor.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE