


Outer Mounting Profile, CLPO, 74x43x711mm, Galvanized, Mild Steel

NUMĂR DE CATALOG

CLPO800



Un accesoriu standard, gata de livrare, compatibil cu tiparul standard de orificii aparținând companiei nVent HOFFMAN, care simplifică aprovizionarea și montajul.

CARACTERISTICI

Descriere: Profil universal atât pentru montarea pe adâncime, cât și pentru montarea pe lățime pe tiparul de orificii DIN de 25 mm pe cadrul dulapului. Profilul cu lățimea de 75 mm este echipat cu trei șiruri de orificii, dintre care unul este rotit la 90°. Astfel, montarea profilurilor CLPO este posibilă în ambele direcții. Profilurile CLPO măresc spațiul util cu 25 mm.

Material: Oțel zincat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: 4 profile.

ATRIBUTE PRODUS

Height: 74mm

Width: 43mm

Depth: 711mm

Load Rating: 1800N

Material: Oțel Zincat

Finish: Galvanizat

Thickness: 1.5mm

Enclosure Material: Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE