

# Ușă vitrată, 2200x800

## NUMĂR DE CATALOG

### DNG2208R5



Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.

## CARACTERISTICI

Descriere: Ușă cu sticlă securizată transparentă pentru vizualizare în interiorul dulapului. Prevăzută cu sistem de închidere dublu-bit de 3 mm și cadru de ușă. Permite toate opțiunile aferente programului de încuiere. Compatibilă cu gama de dulapuri combinabilă și compactă.

Material: Cadrul: Placă din oțel de 2 mm. Zona de monitorizare: sticlă securizată de 4 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.

Protecție: Conform IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Cerințe montaj: Dacă nu s-a montat o altă ușă anterior, utilizați kitul de balamale DNMK01.

## ATTRIBUTE PRODUS

Height: 2182mm

Width: 793mm

Depth: 17mm

Window Size: 1976 x 615mm

Enclosure Material: Oțel Zincat

Product Family: Free-Standing

Material: Oțel Zincat

Finish: Vopsit Pulbere

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

Thickness: 2mm

Package Quantity: 1

Weight: 29.6kg

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**