


Bară de suport pentru sarcini ridicate, CBU



Această bară de sprijin pentru sarcini mari, destinată montajului componentelor grele, cum ar fi transformatoarele, este furnizată cu bolturi de alunecare în formă de T și conține orificii decupate, pentru montajul în orice poziție în cadrul dulapului.

CARACTERISTICI

Descriere: Bară de suport pentru sarcini superioare pentru montarea unor componente grele, precum transformatoarele. Livrate cu șuruburi ajustabile în formă de T și echipate cu orificii pentru montarea în orice poziție, fie pe lățimea, fie pe adâncimea dulapului.

Material: Oțel zincat de 2,5 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare și 4 șuruburi ajustabile în formă de T.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2.5mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Load Rating	Enclosure Material	Quick Ship
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Oțel Zincat	No
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Oțel Zincat	No
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Oțel Zincat	No
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Oțel Zincat	No
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Oțel Zincat	No
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Oțel Zincat	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Greutatea maximă, indicată per bară.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE