

## Balamale, MMHS



Cu balamalele de 180 de grade montate, ușa se deschide complet pe lateral, permițând accesul integral pentru operațiuni în interiorul dulapului fără a împiedica deplasarea personalului în fața acestuia.

### CARACTERISTICI

Descriere: Balamale oțel inoxidabil, permite deschiderea ușii la 180°. Nu este necesară prelucrarea mecanică.

Material: Oțel inoxidabil AISI 316.

Cantitate pachet: MMH02 – 2 buc. MMH03 – 3 buc.

SPECIFICAȚII

**Finish:** Lustruit  
**Material:** Stainless Steel 316

| Table 1/1        |        |       |       |                  |            |
|------------------|--------|-------|-------|------------------|------------|
| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Package Quantity | Quick Ship |
| MMHS02           | 46mm   | 26mm  | 25mm  | 2                | No         |
| MMHS03           | 46mm   | 26mm  | 25mm  | 3                | No         |

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE