

Hygienic design Cutie terminație, HDTB



Cutie de terminație cu design igienic de la nVent HOFFMAN, gama HDTB, este proiectată special pentru a proteja echipamentele sanitare ridicate și pentru a facilita curățarea. Având un design fără găuri, suprafețe cu scurgere automată și cu finisaj neted și un grad ridicat de protecție, cofretele minimizează riscurile la adresa igienei și ajută la reducerea perioadelor de nefuncționare pentru o productivitate crescută.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L. Corp și capac: 1,5 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Patru bolțuri M6x13 pentru fixarea profilului inferior / plăcii de montare.

Copertă: Pliat și sudat pe margini. Laturi cu o înclinație de 3°. Șuruburi AISI 316 HD cu garnitură din silicon albastru inclusă.

Garnitură: O garnitură din silicon albastru dintr-o bucată cu colțuri turnate asigură etanșarea corespunzătoare și face îndepărtarea și înlocuirea mai rapidă și mai simplă pentru operațiile de curățare și de întreținere. Siliconul este conform cu FDA 21 CFR 177.2600. Culoare albastru (RAL 5010).

Acces cabluri: Dotarea standard nu include orificii pentru presetupe pentru a minimiza riscurile la adresa igienei.

Împământare: Bolțuri de împământare M8x18 mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe de împământare și etichete de împământare.

Protecție: Corespunde cu IP 66/69 | TIP 4X, 12, 13 | IK08.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400, lustruit la Ra < 0.8 μm.

Livrare: Corp cu capac și accesorii de montare.

Informații suplimentare: Pentru accesorii pentru partea exterioară a dulapului, consultați secțiunea noastră de accesorii HD.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Finish: Lustruit
Material: Stainless Steel 304L

Table 1/1				
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Quick Ship
HDTB202012	200mm	199mm	120mm	No
HDTB151512	150mm	150mm	120mm	No
HDTB204012	200mm	400mm	120mm	No
HDTB203012	200mm	299mm	120mm	No
HDTB151508	150mm	150mm	80mm	No
HDTB304012	300mm	400mm	120mm	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE