

Răcitor de imersie cu spirală, TCI



Răcitoarele cu serpentină de imersie oferă precizie și fiabilitate într-un design modular robust. O precizie de răcire de ± 1 °F poate fi obținută pentru o producție de calitate superioară. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului pentru flexibilitate maximă. Răcitorul cu serpentină de imersie are un design ecologic cu componente de înaltă performanță.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Compresor ermetic cu melc, răcit cu agent frigorific, care include disjuncteur termic.

Țevi de alamă pentru circuit frigorific.

Evaporator cu serpentină.

Serpentină de condensare de înaltă eficiență.

Ventilator axial

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominal Voltage	Rated Frequency	Refrigerant
TCI56	6000W	7100W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI70	8100W	9650W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI91	9200W	11000W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCIA2	12300W	14600W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA4	16400W	19400W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA7	17800W	20450W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: Elementele sunt personalizabile, contactați nVent pentru configurare.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE