

Dulap de oțel cu două uși versiunea asociabilă, MCD



Dulapurile industriale combinabile din oțel cu ușă dublă din gama MCD sunt ideale pentru instalare în spații limitate, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața dulapului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu un grad de protecție IP 55, componentele din interiorul cofretului sunt bine protejate și fac ca acesta să fie bine adecvat pentru numeroase aplicații diferite.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

CARACTERISTICI

Material: Cadru: oțel vopsit de 1.5 mm. Uși: oțel vopsit de 2 mm. Panouri posterioare, laterale și superioare: oțel vopsit de 1.5 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: Oțel zincat de 1 mm.

Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Uși: Montate la suprafață cu patru balamale. Inclusiv cadru de ușă cu tipar de orificii de 25 mm. Ușile nu pot fi inversate. Pentru închidere pe partea stângă trebuie comandate uși separat.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi Torx M6. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare. Dulapurile cu lățimea de 1600 mm au panourile posterioare divizate. Versiunea RD vine cu ușă din spate în loc de panou posterior.

Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.

Panou superior: Demontabil.

Încuietore: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru ușa principală și în două puncte pentru ușa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerle pivotante și mânerle T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci inferioare: Este compus din trei sau patru piese (D>600).

Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziție. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Este livrat atașat în exteriorul dulapului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu un bolț de împământare separat.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cerinte de montaj: Livrare standard, gata pentru montare asociata. Pentru montare individuala, adaugati panouri laterale.

Livrare: Cadru cu uși montate, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă (varianta PER5 nu le include). Pentru dulapuri industriale având înălțimea de 2200 mm, pachetul livrat include două profiluri CMB montate în adâncime. Livrarea include de asemenea bolțuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeași lățime ca a dulapului pentru a permite asocierea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

SPECIFICAȚII

Material: Oțel Zincat

Color Code: RAL 7035

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included
MCD22106PER5		2200mm	1000mm	600mm	No
MCD22106R5		2200mm	1000mm	600mm	Yes
MCD22126PER5		2200mm	1200mm	600mm	No
MCD22126R5		2200mm	1200mm	600mm	Yes
MCD20086PER5		2000mm	800mm	600mm	No
MCD20088PERDR5		2000mm	800mm	800mm	No
MCD20088RDR5		2000mm	800mm	800mm	Yes
MCD20108PERDR5		2000mm	1000mm	800mm	No
MCD20108RDR5		2000mm	1000mm	800mm	Yes
MCD20126PERDR5		2000mm	1200mm	600mm	No
MCD20126RDR5		2000mm	1200mm	600mm	Yes
MCD20128PERDR5		2000mm	1200mm	800mm	No
MCD20128RDR5		2000mm	1200mm	800mm	Yes
MCD14125R5		1400mm	1200mm	500mm	Yes
MCD16125R5		1600mm	1200mm	500mm	Yes
MCD14125PER5	MCD14125PER5	1400mm	1200mm	500mm	No
MCD16125PER5	MCD16125PER5	1600mm	1200mm	500mm	No

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included
MCD12125PER5	MCD12125PER5	1200mm	1200mm	500mm	No
MCD12125R5	MCD12125R5	1200mm	1200mm	500mm	Yes
MCD18086PER5		1800mm	800mm	600mm	No
MCD18086R5		1800mm	800mm	600mm	Yes
MCD18085PER5		1800mm	800mm	500mm	No
MCD18085R5		1800mm	800mm	500mm	Yes
MCD18104PER5		1800mm	1000mm	400mm	No
MCD18104R5		1800mm	1000mm	400mm	Yes
MCD18105PER5		1800mm	1000mm	500mm	No
MCD18105R5		1800mm	1000mm	500mm	Yes
MCD18124PER5		1800mm	1200mm	400mm	No
MCD18124R5		1800mm	1200mm	400mm	Yes
MCD18125PER5		1800mm	1200mm	500mm	No
MCD18125R5		1800mm	1200mm	500mm	Yes
MCD18126PER5		1800mm	1200mm	600mm	No
MCD18126R5		1800mm	1200mm	600mm	Yes
MCD18164PER5		1800mm	1600mm	400mm	No
MCD18164R5		1800mm	1600mm	400mm	Yes
MCD20085PER5		2000mm	800mm	500mm	No
MCD20085R5		2000mm	800mm	500mm	Yes


Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included
MCD20086R5		2000mm	800mm	600mm	Yes
MCD20088R5		2000mm	800mm	800mm	Yes
MCD20104PER5		2000mm	1000mm	400mm	No
MCD20104R5		2000mm	1000mm	400mm	Yes
MCD20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	No
MCD20105R5		2000mm	1000mm	500mm	Yes
MCD20106PER5		2000mm	1000mm	600mm	No
MCD20106R5		2000mm	1000mm	600mm	Yes
MCD20108PER5		2000mm	1000mm	800mm	No
MCD20108R5		2000mm	1000mm	800mm	Yes
MCD20124PER5		2000mm	1200mm	400mm	No
MCD20124R5		2000mm	1200mm	400mm	Yes
MCD20125PER5		2000mm	1200mm	500mm	No
MCD20125R5		2000mm	1200mm	500mm	Yes
MCD20126PER5		2000mm	1200mm	600mm	No
MCD20126R5		2000mm	1200mm	600mm	Yes
MCD20128PER5		2000mm	1200mm	800mm	No
MCD20128R5		2000mm	1200mm	800mm	Yes
MCD20164PER5		2000mm	1600mm	400mm	No
MCD20164R5		2000mm	1600mm	400mm	Yes

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included
MCD20165PER5		2000mm	1600mm	500mm	No
MCD20165R5		2000mm	1600mm	500mm	Yes
MCD20166PER5		2000mm	1600mm	600mm	No
MCD20166R5		2000mm	1600mm	600mm	Yes
MCD20088PER5		2000mm	800mm	800mm	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE