


Profile de montare (19"), DNN



La utilizarea acestor profile, echipamentele de 19" pot fi fixate cu ușurință în console, fie în fabrică, fie pe teren.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru a obține 19", sau 19" parțial în console cu lățimea de 800mm, aceste profile pot fi montate cu suporturile DNB. Pentru a obține 19" în console cu lățimea de 600mm, utilizați suporturi DND.

Material: Oțel zincat de 2mm.

Cantitate pachet: 2 buc.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2mm
Material: Oțel
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material	Quick Ship
DNN09	400mm	45mm	49mm	9U	Oțel Zincat, Stainless Steel	No
DNN06	267mm	45mm	49mm	6U	Oțel Zincat, Stainless Steel	No
DNN13	579mm	45mm	49mm	13U	Oțel Zincat, Stainless Steel	No
DNN15	667mm	45mm	49mm	15U	Oțel Zincat, Stainless Steel	No
DNN10	445mm	45mm	49mm	10U	Oțel Zincat, Stainless Steel	No
DNN11	489mm	45mm	49mm	11U	Oțel Zincat, Stainless Steel	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE